

Budget Racing Kit 2 mit verstellbarer Reifenprobe



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Budget-Rennkit 2

Beinhaltet verstellbare Rennreifen-Sonde, digitales Messgerät und weiches Transportgehäuse
 Reifensonde

Diese sehr schnelle Rennreifensonde hat eine manuelle Tiefenanpassung von 1 mm auf 15 mm

Ein Temperaturbereich von -50 bis +250C

Verbindungstyp: Geerdet

Eine Antwortzeit von weniger als 0,5 Sekunde

Ausgestattet mit 1 m Coil-Kabel und Miniaturstopfen

Kann mit jedem Typ-K-Digitalthermometer mit Mini-Eingangsbuchse verwendet werden

GM1312 Universelles Digitalthermometer (K,J,T,E,N,R/S)

K, J, T, E, N, R/S-Modi.

2 Temperaturmodi: C, F und

Ein Druckknopf, um zwischen F/ C Modus zu wechseln und zwischen MAX/MIN/AVG zu wechseln

2 Temperaturkanäle: T1 / T2

Differenztemperaturmessung

belastungsanzeige, wenn die Eingabe den gewählten Messbereich überschreitet

Kommt mit einem Gummiholster, das das Messgerät vor Aufprallen schützt. Portabel und kompakt gebaut

Specifications

Product Code	XE-KITRACE2
General Description	Includes adjustable racing tyre probe, digital meter and soft carry case
Sensor Type	Adjustable tyre probe, grounded junction
Thermocouple Type	Type K, This very fast response racing tyre probe has a manual depth adjustment from 1 mm to 15 mm
Probe Diameter	1.1mm
Probe Length	1mm up to 15mm

Cable Length	1m
Cable Type	Coiled lead
Cable Termination	Miniature plug
Max. Temperature	+250°C
Min. Temperature	-50°C
Digital Thermometer	<p>GM1312 General Purpose Digital Thermometer</p> <ul style="list-style-type: none"> *K, J, T, E, N, R/S modes. *2 temperature modes: ° C, ° F *One push button to switch between ° F/° C mode as well to switch between MAX/MIN/AVG *2 temperature channels: T1 / T2 *Differential temperature measurement *Overload display alert if input exceeds the selected measurement range *Comes with rubber holster that protects the meter from impact Portable and compact design