

## Thermoelement-Steckverbinder Aluminium-Panel mit Typ T ANSI-Standardbuchsen 4-Wege-Steckdosen



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

### Vormontierte Standard-Thermoelement-Steckpaneele

Eine vormontierte Standard-Horizontalverteilung, die für den Einsatz mit Thermoelementen oder Leitern mit Standardsteckern konzipiert ist. Robust und perfekt für die Montage in Kontrollräumen, Teststationen, Laboranwendungen, Kontrollräumen und mehr. Sie unterstützen Kalibrierungscodes wie K, J, T mit schnellen Kabelsteckdosen und können 1-24-Wege-Schaltungen mit einem maximalen Temperaturbereich bis zu +120°C aufnehmen.

Vorgefertigt mit

geliefert

[Standard-Fassadenfassungen](#)

4-Wege-Schaltkreis

Kalibrierung von Typ T ANSI

Hochsttemperatur 120°C

#### Typische Anwendungen

OEMs

Instrumentierungspaneel-Builder

Kontrollräume

Testanlagen und Rutschen

## Specifications

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Code        | XE-7520-001                                                                              |
| General Description | Accepts standard round pin plug connector. Nylon clip for quick, simple fixing to panel. |
| Thermocouple Type   | T ANSI                                                                                   |
| Number of Ways      | 4 Way                                                                                    |
| Connector Size      | Standard                                                                                 |
| Connector Type      | Fascia Mounting Socket                                                                   |
| Colour              | Blue                                                                                     |
| Dimensions          | H66mm x W107mm                                                                           |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Max. Temperature  | 120°C                  |
| +Positive Contact | Copper                 |
| -Negative Contact | Copper Nickel          |
| Standards Met     | BS EN 50212:1997. RoHS |