

Micro Taschenthermometer - Wei



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Miniatur-Thermometer mit sofortiger Ablesung

Kompaktes Design, perfekt für die Taschen von Köchen

Mühsamer Transport bei Line Checks

Reduzierte Spitze für schnellere Reaktion

Temperaturbereich: -50 bis 150 °C

IP65 wasserdicht

Entwickelt für Geschwindigkeit und Komfort

Dieses Miniatur-Thermometer mit sofortiger Ablesung wurde für schnelle, bequeme Messungen unterwegs entwickelt.

Ganz gleich, ob Sie sicherstellen, dass Lebensmittel für den Service heiß sind, oder ob Sie die Lagerung von Lebensmitteln überprüfen, das Micro Pocket Thermometer ist immer an Ihrer Seite. Mit einer Länge von nur 124 mm passt es problemlos in eine Tasche und ist damit der ideale Begleiter für vielbeschäftigte Köche, die es sich nicht leisten können, während der Stoßzeiten Zeit mit der Suche nach ihrem Thermometer zu verschwenden.

HACCP-Temperaturen abgedeckt

Mit einem Temperaturbereich von -50 bis 150 °C erfüllt dieses Thermometer alle Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, einschließlich der Lagerung von gekühlten Lebensmitteln und der Bedienung warmer Speisen.

Mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 °C (zwischen -10 und 100 °C) gibt er Ihnen Vertrauen in Ihre Messwerte.

Leistungsbeschreibung

Specifications

| | |
|---------------------------|--|
| Product Code | XE-4202-001 |
| Accuracy | +/-0.5°C (-10 to 100°C), otherwise 1.0°C |
| Resolution | 0.1°C |
| Air Temp: Range | -50°C to 150°C |
| Battery | 1 x 3 volt CR1632 |
| Colour | White |
| Dimensions | 22 x 27 x 124 mm |
| Display Type | 13 x 9mm LCD |
| Automatic Shutdown | Auto off after 5 minutes |
| Power Consumption | 2000 hours battery life |
| Standards Met | IP65 |



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

| | |
|---------------------|---|
| Construction | ABS plastic includes Biomaster product protection |
|---------------------|---|